




Características principales

- Rociado automático con productos de limpieza y/o de desinfección y posterior enjuague de las partes portadoras de agua (o hielo) se puede integrar el sistema de hielo en un proceso sistemático preventivo HACCP existente (por el cliente), parecida a la función CIP (limpieza in situ).
- Para la utilización de uno o dos componentes químicos, para la limpieza o la desinfección automática de su máquina de hielo.



Rociador para la tapadera de un depósito

Medidas y conexiones



- A Dosificador proporcional
- B Válvula solenoide
- C Entrada de agua
- D Salida de agua hacia la máquina
- E Manguera de aspiración del depósito de producto químico
- F Conexión aire comprimido

- Por el cliente
- Filtro de agua
 - Reductor de presión 0-6 bar, incl. manómetro
 - Separador de sistema
 - Válvula de cierre
 - Conexión de control

Datos técnicos

	R&D Station
medidas (L x A x H) (con dos dosificadores proporcionales)	750 mm x 500 mm x 1225 cm (1700 mm x 500 mm x 1225 cm)
peso	40 kg (55 kg)
sujeción	4 x 13 mm taladro
recipiente volumen material	35 l PE
vigilante de nivel de llenado	interruptor de flotador
sistema de control	a través del sistema SPS
agua entrada / desagüe consumo (según configuración sistema) por el cliente presión calidad temperatura (en caso de aportar agua adicional - caliente /fría)	1 " / 1 " aprox. 1200 l 4 bar - 7 bar agua potable ver especificaciones de la máquina 0 °C - 80 °C
aire comprimido conexión por el cliente presión	8 x 1 mm 5 bar - 10 bar
aditivos químicos recomendados: lavado desinfección tiempo de exposición	Lactopan (Büfa) Antisept RD (Büfa) 30 min
distancia máxima (instalación nivel del sistema)	10 m



Dosificador proporcional para lavado automática o desinfección con aditivos químicos

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Consultar en caso de variaciones .

Alcance de suministro

ZIEGRA calidad y seguridad

- SPS - Sistema de maniobra
- Dosificador proporcional para la dosificación de productos de limpieza (suministrados por el cliente)
- Válvulas correspondientes y válvulas de bola algunos con vigilante de posición

Opciones

- Integración de otras máquinas de hielo
- Ampliación del sistema para utilizar un producto de desinfección a través de un dosificador proporcional adicional
- Conexión a conducto de agua caliente